

AUTOCLEAN S-LIGHT 1 1/2"-2"
AUTOCLEAN S-LIGHT 2 1/2"-4"



!!!

!!!

-

-

-

-

-

-

()

30 mA -

!

!

AUTOCLEAN S-LIGHT -002-6

-
-
-
-

()

AUTOCLEAN S-LIGHT -002-6
()

AUTOCLEAN S-LIGHT -002-6

10

()

DOMINATOR,

SILVER-PRO DOZBOX,

1.



AUTOCLEAN S-LIGHT -002-6 - 1

1 1/2"-2"

(AUTOCLEAN S-LIGHT 1 1/2"-2") - 1

2 1/2"-4" (

AUTOCLEAN S-LIGHT 2 1/2"-4")

- 1

« »
AUTOCLEAN S-LIGHT -002-6

2.
— IP54
- 1 220

- 10
- 1

3.

AUTOCLEAN S-LIGHT



:
 - « » -
 - « » -
 - « » -
 - « » -
 - «ENT» -

4.

!!!

!!!

6-


AUTOCLEAN S-LIGHT

AUTOCLEAN S-LIGHT :


- 1.
- 2.
- 3.

8 —
 (2) —
 (4) —


1
6-
» (Filtern).
1



2




3
)
» "ACON"
1




4
11/30 (!!!
2 .)




5
 ()
 "FILTRACIA"
 1
 10,5/20 ()
)



6
 11/30 — 8
 10,5/20 —
 .




7
) DIN 10x30 ()
 30 / .



!!!

() 1,5 3 .
 4
 11/30().
 4
 11/30.
 5.



ПИТАЮЩАЯ
 ЭЛЕКТРОСЕТЬ
 220В 50ГЦ

ФАЗОВЫЙ
 ПРОВОД НАСОСА
 ФИЛЬТРА

СИГНАЛЬНАЯ
 ГРУППА НАСОСА
 ФИЛЬТРА

«SET 220V» -

220 50 -

220 50

«NASOS» -


-

«COM» «NC»,

10 .

«SIGN.NASOS» -

- « »



«AVARIA» - « » -

1 .

«PROMIVKA» - « »

1

1 .

«PROMIVKA» - « »

2

1 .

«ZAPUSK PROMIVKI» -

« »()

(NO)

SILVER-PRO,

DOZBOX, DOMINATOR . .

«A B RS485» - RS485 -

AUTOCLEAN LIGH,

DOMINATOR . .

«BLOKIROVKA TAIMERA» -

«DATCHIK DAVLENIA» -

«BELI» «CHERNI»

- УСТАНОВКА ДАВЛЕНИЯ
ДЛЯ НАЧАЛА ПРОМЫВКИ
- УСТАНОВКА ИНТЕРВАЛА
ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОМЫВКИ
- УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
- УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ОПОЛАСКИВАНИЯ ПРИ ПРОМЫВКЕ



«**DAVLENIE PROMIVKI**» -

0,5 ,
2,0 .

«**PERIOD PROMIVKI**» -

24 (),
168 ().

«**DLIT. OBRATNOI PROMIVKI**» -

« **- BACKWASH** »
10 .

«**DLIT. OPOLASKIVANIA**» -

« **- RINSE** »
10 ,
120 .

6.
AUTOCLEAN S-LIGHT